

LS 2208AP

symbol
The Enterprise Mobility Company™

条码扫描器

以适宜的价格实现工作效率最大化

Symbol Technologies 的LS 2208AP手持激光条码扫描器性能出众，价格适宜，使您可以比从前更易作出购买决定。如果您正在寻求一款体积小、重量轻、品质高的扫描器，LS 2208AP无疑是您的理想选择。

从收银台到后台，LS 2208AP以多种方式帮助您制定大部分基于应用的解决方案，其中包括：

- ▶ **零售业：**商店库存跟踪中的销售点
- ▶ **医疗保健：**医药、库存控制
- ▶ **轻工业：**制造、轻装配

为零售、医疗保健和轻工业应用带来变革

使用LS 2208AP，您可以灵活方便地为特定于应用的解决方案添加条码扫描功能。它提供多个板载主机通讯接口（包括keyboard wedge），使您几乎将LS 2208AP连接至任何类型的主机。采用Symbol的通用电缆，您可以无需更改电缆即升级扫描器，从而为您大大节省费用。而且，LS 2208AP圆润的人体工程学可确保实现用户工作效率最大化。拥有如此众多的卓越功能，LS 2208AP无疑是在零售、医疗保健和轻工业应用环境中的理想解决方案。

创造一个工作效率更高的环境

LS 2208AP手持扫描器不仅品质高、价格适宜，而且拥有众多的卓越功能。简单易用、性能卓越、价格适宜，Symbol将这些优点组合在一起为您提供一款高效的扫描工具LS 2208AP。一旦选择LS 2208AP，您还将获得额外的Symbol购买保证——Symbol是一家提供被广大用户认可的解决方案，并在全球拥有数百万家扫描器用户的公司。

有关详细信息，请按此手册背面的任何地址与我们联系，或访问我们的网站：www.symbol.com/ls2208ap



特 性	优 点
多个板载主机通讯接口	确保灵活连接至任何类型的主机
性能卓越快捷，每秒扫描100次	工作效率大大提高，为客户提供更好的服务
缩减条码Symbology® (RSS)	兼容最新的符号集
高级数据格式化(ADF)，使用户可以在将数据发送至主机之前进行修改	无须修改主机端软件
通用电缆	与其它Symbol扫描器共用电缆，使替换和（或）升级更为快捷
LED显示屏清晰明亮，蜂鸣器音量可调节	多种确认模式，确保识读和采集成功并准确
闪存	便于产品更新和客户化
免提Intellistand™ (可选)	可以进行图像扫描，并可以轻松实现手持模式与免提模式切换
人体工程学设计	外形圆润对称，可以缓解用户疲劳，提供最舒适的使用方式和最佳的工作效率

LS 2208AP 规格特点


物理参数	
尺寸:	6 英寸高 x 2.5 英寸宽 x 3.34 英寸厚 15.2 厘米高 x 6.3 厘米宽 x 8.4 厘米厚
重量:	5.15 盎司/ 146 克
电压:	5 伏特+/-10%
工作电流(USB挂起电流): <500 毫安	
电源:	主机电源或外部电源 (电源或电池箱)
颜色:	白色收银机
性能参数	
扫描器类型:	双向
光源:	650纳米可见激光二极管
扫描速率:	每秒扫描100次, 典型
额定工作距离:	100%U.P.C./EAN 标记下距离触点8 英寸 / 20厘米
印刷对比:	最小反射差 20%
滚动 (倾斜): 1	+ / - 30 度
前后摆动: 2	+ / - 65 度
左右摆动: 3	+ / - 60 度
解码能力:	UPC,EAN with Supplementals, UCC,EAN 128, Code 39,Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar (NW7),Interleaved 2of 5,Code 93,MSI,Code 11,Bookland EAN, IATA, R55variants, Chinese 2of 5
支持的接口:	Uudecoded, RS232,Keyboard Wedge, Wand Emulation, USB 和Synapse
环境参数	
工作湿度:	华氏32° 至122° / 摄氏0° 至50°
储存湿度:	华氏-40° 至158° / 摄氏-40° 至70°
湿度:	相对湿度 5% 至 95% (无冷凝)
跌落规格:	反复从5 英尺/1.5 米高跌落至水泥地面之后装置仍然工作正常
抗光性:	可直接在正常的办公及工厂光照环境, 以及阳光照射环境下使用
静电释放:	符合 15 千伏空气放电和 8 千伏触点放电的要求

1. 滚动 (倾斜): 通过顺时针或逆时针旋转手腕来控制
2. 前后摆动: 通过放低或抬起手腕来控制
3. 左右摆动 (偏离): 通过从左向右或从右向左旋转手腕来控制

产品规格可能随时变化, 恕不另行通知。
所有产品和公司名称为其各自所有者的商标、服务标识或注册商标。



附件	
免提Intellistand™:	20-61019-01
符合规章	
电气安全:	通过UL1950.CSA C22 No.950. EN60950/IEC950 认证
EMI电磁干扰/RFI射频干扰:	FCC第15部分B级, ICES-003 B级, 欧洲联盟 EMCC规定, 澳洲SMA, 台湾EMC, 日本 VCCI/MITI/Dentori
激光安全:	CDRH II级、IEC 2级



若要了解您所在国家/地区的系统、产品、服务或其他特定信息, 请与当地的 Symbol Technologies 办公机构或业务合作伙伴取得联系。

